


Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 32 osaa, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	639062 6
GTIN	4062406061395
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaisesti; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtomuovialustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M22, ja kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M5 - M14.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 18 kpl nro 642229 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Ruuvitalankärjet Torx®-ruuveille: 8 kpl nro 643629 koot TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 125; 250

1 kpl kuusiohyly: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-34 mm
Osien määrä	32
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642229 8
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642229 30
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642229 21
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642229 15
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642229 32
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4-1	630310 4-1
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642229 22
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642229 10
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642229 24

Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX30	643629 TX30
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokeroKorkeus 50 mm Leveys x syvyys G / tyyppi 2X3/1	951251 2X3/1
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 639062	630304 639062
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642229 12
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642229 18
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642229 13
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642229 19
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX60	643629 TX60
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642229 14
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm	642229 34
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX25	643629 TX25
Järjestelmäkotelotyyppi 4	630305 4
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642229 17
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX40	643629 TX40
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX55	643629 TX55
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX27	643629 TX27
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642229 11
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa Torx®-profiili TX45	643629 TX45
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642229 27
Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642229 16
	643629 TX50

Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille, 1/2 tuumaa Torx®-profiili
TX50
