

Garant**6-kulmainen ruuvitaltan kärkisarja, 1/2 tuuman nelikulma 10 osaa, Holkkien lukumäärä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	639402 10
GTIN	4062406061418
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123** mukaiset;
avainhylsyt standardin **DIN 3124** mukaiset.

Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia **DIN 3120**.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M27.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitaltan kärjet

6-kulma: 10 kpl nro 643229

koot 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Osien määrä	10
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-19 mm

Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pituus	257 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	45 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	5×10
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630310 2
Järjestelmäkotelo Tyyppi 2	630305 2
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643229 7
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 639402	630304 639402
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 17 mm	643229 17
	643229 19

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 19 mm
