

Garant**Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642229 8
GTIN	4062406061715
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. Kuusiokannassa ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

Standardi:**DIN 3124****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia vaihtoholkkeja on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 642232; HOLEX: nro 642222).

Tekninen kuvaus

Avainkoko	8 mm
Ø poistopuolella	12,5 mm
Pituus	38 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy