

Garant**12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	642129 32
GTIN	4062406061692
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Tiukatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kannassa (kaksoiskuusiokanta) ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 642132; HOLEX: nro 642122).

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	42 mm
Avainkoko	32 mm
Pituus	44 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma

Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy