

Garant**Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	643329 7
GTIN	4062406062200
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Standardi:**DIN 7422****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 643360

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	22,5 mm
Kuusikulma	7 mm
Pituus	140 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuumaa
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi	Avainhylsy

