

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 50/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 8
Terän koko	15 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Keskisiirto L ₃	35 mm
Kokonaispituus L	350 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Aluslevy	259031 28
ISO-koodi pidin	A50U PDUNR/L15
Kiinnityspituus L ₂	48 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	63 mm
Jousisarja	259044 2
varren Ø D _s	50 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500