

 GRIDLINE

Asennusvaunut vetolaatikoille, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 860/0



Tilaustiedot

Tilausnumero	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 36×20G.

Asennusvaunu 40×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritä appilukolla.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 930744 tai numerolla 930746 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Materiaalin paksuus: 1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Korkeudensäätö portaittain: 25 mm

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 885 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 600 mm

Hyötykorkeus: 600 mm

Vetolaatikoston korkeus: 700 mm
Enimmäiskantokyky: 600 kg

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoston korkeus	700 mm
Korkeus	885 mm
Syvyys	600 mm
Enimmäiskantokyky	450 kg
Hyötykorkeus	600 mm
Paino	65 kg
Pyörän Ø	125 mm
Leveys	1000 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×20G

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	930744 50
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930744 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930746 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930746 250
	930744 300

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930746 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	930746 300
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930744 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	930746 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930744 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930746 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	930744 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	930744 250
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	930744 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	930746 150