

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 800/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931005 800/7
GTIN	4062406062422
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×28G, vetolaatikat 20×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×24

Korkeus: 800 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 700 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 700 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 500 mm

## Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus	700 mm
Korkeus	800 mm
Ovien lkm	0
Leveys	600 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Paino	113 kg
Syvyys	700 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931043 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931043 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931043 75
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931043 200
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931043 150
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931035 800