

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931005 800/6
GTIN	4062406062408
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×28G, vetolaatikot 20×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm

Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Laatikoiden lukumäärä	6
Leveys	600 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Korkeus	800 mm
Paino	104 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×24G

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931043 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931043 50
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931043 125
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931043 300
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931043 75
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931035 800