

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×28G, vetolaatikat 20×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×24

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 900 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 900 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 500 mm

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Korkeus	1000 mm
Leveys	600 mm
Paino	123 kg
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Ovien lkm	0
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931043 75
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931043 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931043 300
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931043 150
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931043 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931043 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931035 1000