

 GRIDLINE

## Asennusvaunut vetolaatikoille, 20×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 860/0



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931027 860/0  |
| GTIN         | 4062406062460 |
| Tuoteluokka  | 9GK           |

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 20×24G.

Asennusvaunu 24×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-työntökahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus häiritsevillä lukolla.

#### Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

#### Huomautus:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931046 tai numerolla 931048 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Materiaalin paksuus: 1,2 mm

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Korkeudensäätö portaittain: 25 mm

Nastasynterilukko: modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 885 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 700 mm  
 Hyötykorkeus: 600 mm  
 Vetolaatikoston korkeus: 700 mm  
 Enimmäiskantokyky: 600 kg

## Tekninen kuvaus

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Enimmäiskantokyky                        | 470 kg                                                         |
| Leveys                                   | 600 mm                                                         |
| Vetolaatikoston korkeus                  | 700 mm                                                         |
| Hyötykorkeus                             | 600 mm                                                         |
| Paino                                    | 54 kg                                                          |
| Pyörän Ø                                 | 125 mm                                                         |
| Korkeus                                  | 885 mm                                                         |
| Syvyys                                   | 700 mm                                                         |
| Materiaalin paksuus                      | 1,2 mm                                                         |
| Vetolaatikon ulosveto                    | Ulosvetoeste                                                   |
| Korkeudensäätö portaittain               | 25 mm                                                          |
| Nastasynterilukko                        | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 20×24G                                                         |

## Tarvikkeet

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm | 931046 250 |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm | 931046 150 |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm | 931046 300 |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm  | 931046 75  |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg<br>laatikoiden etukorkeus 200 mm | 931046 200 |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg<br>laatikoiden etukorkeus 100 mm | 931046 100 |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg<br>laatikoiden etukorkeus 50 mm  | 931046 50  |
| Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 75 kg<br>laatikoiden etukorkeus 125 mm | 931046 125 |