

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1500/15****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1500/15
GTIN	4062406062705
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Syvyys	700 mm

Paino	269 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Leveys	750 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Hyötykorkeus	1400 mm
Ovien lkm	0
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Laatikoiden lukumäärä	15
Korkeus	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
ComfortClose	ei

Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1500 mm	931155 1500