

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/7A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1000/7A
GTIN	4062406062583
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 900 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 900 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

Tekninen kuvaus

Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
ComfortClose	ei
Paino	149 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Korkeus	1000 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Ovien lkm	0
Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	900 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931163 200
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931163 125
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931155 1000