

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26

Hyötykorkeus	700 mm
Leveys	750 mm
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Urakumisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	5
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	115 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Ovien lkm	0
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	300 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931163 300
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931163 125
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931155 800