

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 800/7
GTIN	4062406062545
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 800 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 700 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Paino	136 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Syvyys	700 mm
Leveys	750 mm
Urakumisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0

Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931163 125
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931155 800