

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1000/8
GTIN	4062406062590
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Korkeus	1000 mm

Vetolaatikoiden hyötyala G	26x24
Paino	162 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	900 mm
ComfortClose	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Ovien lkm	0
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Leveys	750 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Syvyys	700 mm
Laatikoiden lukumäärä	8
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm

Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931163 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931155 1000