

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/6A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	26

ComfortClose	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys G	24
Hyötykorkeus	900 mm
Korkeus	1000 mm
Paino	135 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Ovien lkm	0
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931163 200
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931155 1000