

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1500/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1500/10
GTIN	4062406062699
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 1500 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 1400 mm

Hyötykorkeus laatikoita varten: 1400 mm
 Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

Tekninen kuvaus

Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Ovien lkm	0
Urakumisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötykorkeus	1400 mm
Paino	213 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	10
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Korkeus	1500 mm

ComfortClose	ei
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931163 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931163 100
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931163 150
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1500 mm	931155 1500