

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	35 mm
Varren koko	40 mm
Pään pituus L ₁	48 mm
Kiinnitysvipu	259015 1
Terän koko	19 mm
Jousisarja	259044 1
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Kokonaispituus L	250 mm
ISO-koodi pidin	PSBNR/L 4040S19
Aluslevy	259031 16
Jousisokka-srj.	259047 1
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin