

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 1000/9
GTIN	4062406062910
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijointus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 900 mm  
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 900 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

## Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	900 mm
Syvyys	700 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Paino	170 kg
Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Laatikoiden lukumäärä	9
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm

ComfortClose	ei
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931165 200
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931165 100
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931165 150
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931165 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931155 1000
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50