

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 800/7
GTIN	4062406062743
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijointus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Korkeus: 800 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 700 mm  
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 700 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

## Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Paino	136 kg
Laatikoiden lukumäärä	7
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Syvyys	700 mm
Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetoalustojen määrä	0

Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931165 75
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931165 125
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931165 150
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931165 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 800 mm	931155 800
Vetolaatikko, 75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50