

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/6A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 1000/6A
GTIN	4062406062767
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	900 mm
Syvyys	700 mm

Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	135 kg
Ovien lkm	0
Laatikoiden lukumäärä	6
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Korkeus	1000 mm
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931165 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931165 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931165 100
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931155 1000