

Garant GRIDLINE

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 1250/9**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 1250/9
GTIN	4062406062941
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus häiritsevättömällä. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg**. Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg**.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24

Paino	187 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon etukorkeus	200 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	9
Leveys	750 mm
Hyötykorkeus	1150 mm
Korkeus	1250 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste

Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931165 75
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931165 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931165 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931165 125
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931165 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931155 1250