

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 26×24G, Korkeus: 700mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931155 700
GTIN	4062406063092
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 30×28G, sopii vetolaatikoille 26×24G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus hättätappilukolla.

Sopii:

Laatikat nro 931163, 931165, 931166, 931168.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	600 mm
Leveys	750 mm
Syvyys	700 mm
Paino	35 kg

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	600 mm
Ovien lkm	0
Korkeus	700 mm
Syvyys G	28
Leveys G	30
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko