

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 26×24G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931155 900
GTIN	4062406063115
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 30×28G, sopii vetolaatikoille 26×24G. Vetolaatikoita voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus hättätappilukolla.

Sopii:

Laatikat nro 931163, 931165, 931166, 931168.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	800 mm
Syvyys	700 mm

Leveys	750 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	800 mm
Paino	41 kg
Korkeus	900 mm
Leveys G	30
Syvyys G	28
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Laatikoiden lukumäärä	0
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko