

bimos

## Pyörivä jakkara, tehonahka, suojatulpat



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965405
GTIN	4016849535074
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

**Malli:**

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pestävää tekonahkaa, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen Ø 400 mm. Ristikkojalan Ø 640 mm. Istuimen Ø 400 mm.

**Standardi:****DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg  
Korkeudensäätöalue: 430 - 600 mm  
Istuin-Ø: 400 mm  
Jalkaristikon Ø: 640 mm  
Istuinmateriaalin väri: musta

### Tekninen kuvaus

Jalkaristikon Ø	640 mm
Jalkaristikon materiaali	muovi
Standardi	DIN 68877

Istuin-Ø	400 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	430 - 600 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

---

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------