

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	40 mm
Jousisarja	259044 1
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	50 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Kokonaispituus L	250 mm
Aluslevy	259031 16
Pään pituus L <sub>1</sub>	45 mm
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 4040S19
Terän koko	19 mm
Kiinnitysvipu	259015 1
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Jousisokka-srj.	259047 1
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin