

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 1
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Jousisokka-srj.	259047 1
Aluslevy	259031 16
Pään pituus L ₁	45 mm
Toimintaleveys L ₄	50 mm
Varren koko	40 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Kokonaispituus L	250 mm
ISO-koodi pidin	PSKNR/L 4040S19
Kiinnitysvipu	259015 1
Terän koko	19 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin