

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 40/19mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	45 mm
Aluslevy	259031 16
Kokonaispituus L	250 mm
Jousisarja	259044 1
Terän koko	19 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 1
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Toimintaleveys L ₄	50 mm
Jousisokka-srj.	259047 1
Kiinnitysvipu	259015 1
Varren koko	40 mm
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 4040S19
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin