

Garant**Kääntöteränpidin, neutraali, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 2
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Aluslevy	259031 20
Varren koko	20 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	10,3 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	28 mm
Sarja	QuickTurn
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Kiinnitysvipu	259015 2
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	PSDNN 2020K12
Terän koko	12 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	neutraali
Sisäjähdytys	ei

Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin