

Garant**Kääntöteränpidin, neutraali, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten toimintaleveys L_4	12,8 mm
Sarja	QuickTurn
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	PSDNN 2525M12
Kiinnitysvipu	259015 2
Sopiva kääntöterä	SN.. 1204..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Aluslevy	259031 20
Varren koko	25 mm
Jousisarja	259044 2
Neutraalien pidinten ulottuma L_1	29 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	neutraali
Sisäjähdytys	ei

Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin