

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1000/6****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931305 1000/6 |
| GTIN | 4062406063511 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|--------|
| Vetolaatikon hyötisyvyys | 600 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 6 |

| | |
|--|--|
| Syvyys | 700 mm |
| Hyötykorkeus | 900 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 900 mm |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 900 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 36 |
| Ovien lkm | 0 |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×24 |
| Paino | 170 kg |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 24 |
| Korkeus | 1000 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 100 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 125 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 200 mm |
| Vetolaatikon etukorkeus | 300 mm |
| Vetoalustojen määrä | 0 |
| Asennus korkeussäädettävän työtason alle | ei |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 36×24G |

Tuotetyyppi

Työkalukaappi

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm | 931353 100 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm | 931353 50 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm | 931353 250 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm | 931353 150 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm | 931353 125 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21 | 914227 HU21 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm | 931353 300 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm | 931353 75 |
| Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm | 931353 200 |
| Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm | 931335 1000 |