

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1250/9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931305 1250/9
GTIN	4062406063573
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikot 36×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm

Laatikoiden lukumäärä	9
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Leveys	1000 mm
Korkeus	1250 mm
Syvyys	700 mm
Paino	229 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	1150 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931353 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931353 300
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931353 125
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931353 250
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931353 200
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931353 75
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931353 150
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931353 50
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931335 1250