

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 1250/7****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931315 1250/7 |
| GTIN         | 4062406063634 |
| Tuoteluokka  | 9GK           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijointus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 250

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä                    |
| Vetolaatikon hyötisyvyys G                                   | 24                       |
| Syvyys   | 700 mm                   |
| Vetolaatikoiden hyötyala G                                   | 36×24                    |
| Hyötykorkeus   | 1150 mm                  |
| Ovien lkm  | 0                        |
| Vetolaatikon etukorkeus                                      | 75 mm                    |
| Vetolaatikon etukorkeus                                      | 100 mm                   |
| Vetolaatikon etukorkeus                                      | 125 mm                   |
| Vetolaatikon etukorkeus                                      | 150 mm                   |
| Vetolaatikon etukorkeus                                      | 200 mm                   |
| Vetolaatikon etukorkeus                                      | 250 mm                   |
| Vetolaatikon etukorkeus                                      | 250 mm                   |
| Vetolaatikon hyötisyvyys                                     | 600 mm                   |
| Vetolaatikon hyötyleveys G                                   | 36                       |
| Paino  | 201 kg                   |
| Vetolaatikon hyötyleveys                                     | 900 mm                   |
| Laatikoiden lukumäärä  | 7                        |
| Korkeus  | 1250 mm                  |
| Hyötykorkeus laatikoita varten                               | 1150 mm                  |
| Leveys   | 1000 mm                  |
| Vetoalustojen määrä  | 0                        |
| Asennus korkeussäädettävän työtason alle                     | ei                       |
| Materiaalin paksuus  | 1,2 mm                   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus                         | 200 kg                   |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)      | 100 %                    |
| Vetolaatikon ulosveto  | Ulosvetoeste             |
| Korkeudensäätö portaittain                                   | 25 mm                    |
| Nastasynterilukko  | modulaarinen lisäkappale |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Värivalikoima      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 36x24G  |
| Tuotetyyppi        | Työkalukaappi   |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm   | 931355 150  |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm   | 931355 300  |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm   | 931355 200  |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm   | 931355 100  |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm    | 931355 75   |
| Lukkosuojus, GridLine Tyypä HU21                    | 914227 HU21 |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm   | 931355 125  |
| Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm   | 931355 250  |
| Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm | 931335 1250 |