

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931315 1000/7
GTIN	4062406063603
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×24

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm  
 Hyötykorkeus: 900 mm  
 Hyötykorkeus laatikoita varten: 900 mm  
 Vetolaatikon hyötyleveys: 900 mm

## Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Korkeus	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetolaatikon etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	125 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	250 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Paino	181 kg
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931355 150
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931355 100
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931355 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931355 200
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931355 75
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931355 250
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931355 300
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1000 mm	931335 1000