

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1250/13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931315 1250/13
GTIN	4062406063665
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Sijointus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	36
----------------------------	----

Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Paino	282 kg
Hyötykorkeus	1150 mm
Leveys	1000 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus laatikoita varten	1150 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Laatikoiden lukumäärä	13
Syvyys	700 mm
Korkeus	1250 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931355 125
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931355 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931355 100
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 150 mm	931355 150
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931355 300
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931355 250
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931355 75
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931335 1250