

Garant GRIDLINE

Työkalukaapin runko vetolaatikoille, 36×24G, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931335 800
GTIN	4062406063702
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaapin runko 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. Laatikoida voi kiinnittää 25 mm:n välein. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Sopii:

Laatikot nro 931353, 931354, 931355, 931356.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun työkalukaapin runko varustetaan laatikoilla, on huomioitava, että vetolaatikoiden yksittäisten etulevyjen summa on kaapin hyötykorkeus.

Tekninen kuvaus

Syvyys	700 mm
Paino	45 kg
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Korkeus	800 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Leveys	1000 mm
Leveys G	40
Syvyys G	28
Malli	omaa varustelua varten
Enimmäiskantokyky	4000 kg
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	0
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------