


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 75 kg, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 75mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931353 75 |
| GTIN | 4062406063757 |
| Tuoteluokka | 9GK |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 40×28G nro 931335.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyt antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Hyötykorkeus | 50 mm |
| Etukorkeus | 75 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 36×24 |
| Paino | 16 kg |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Hyötyleveys G | 36 |
| Hyötysyvyys G | 24 |

| | |
|---|---|
| Käyttöalue | Työkalukaappi |
| Hyötysyvyys | 600 mm |
| Hyötyleveys | 900 mm |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G | 36×24G |
| Tuotetyyppi | Laatikko |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10 | 951025 10 |
| PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36 | 951032 36 |
| Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36 | 951030 36 |