


Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 75 kg, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931353 125
GTIN	4062406063771
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 40×28G nro 931335.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyt antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	19 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Hyötykorkeus	100 mm
Etukorkeus	125 mm
Hyötysyvyys G	24
Hyötyleveys G	36

Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	900 mm
Hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951032 36
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951030 36
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10