

Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 75 kg, 36×24G, laatikoiden etukorkeus: 50mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931353 50
GTIN	4062406063740
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 40×28G nro 931335.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyt antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	25 mm
Paino	14 kg
Etukorkeus	50 mm
Hyötyleveys G	36
Hyötysyvyys G	24

Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	900 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951032 36
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951030 36