


Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 75 kg, 26×20G, laatikoiden etukorkeus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930633 200
GTIN	4062406064013
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 30×24G nro 930625.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjaukiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Paino	16 kg
Etukorkeus	200 mm
Hyötykorkeus	175 mm
Hyötysyvyys G	20

Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26