


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 75 kg, 26×20G, laatikoiden etukorkeus: 300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930633 300
GTIN	4062406064037
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 30×24G nro 930625.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	275 mm
Etukorkeus	300 mm
Paino	19 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötysyvyys G	20

Hyötyleveys G	26
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys x hyötysyvyys G	26x20G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26
Liukuestemattosarja vetolaatikoille 5 osaa Mitta, G 26X20	951885 26X20
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskasarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26