

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 75 kg, 26×20G, laatikoiden etukorkeus: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930633 50
GTIN	4062406063962
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 30×24G nro 930625.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Paino	10 kg
Hyötykorkeus	25 mm
Etukorkeus	50 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Hyötyleveys G	26
Hyötysyvyys G	20

Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	650 mm
Hyötisyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951030 26
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 26	951032 26