


Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 200 kg, 36×20G, laatikoiden etukorkeus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930745 100
GTIN	4062406064204
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 200 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 40×24G nro 930735.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Etukorkeus	100 mm
Paino	16 kg
Hyötykorkeus	75 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	36

Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	900 mm
Hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951030 36
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951032 36
Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi 100/2	950420 100/2
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10