

bimos

Pyörivä jakkara, kangaspehmusta pyörillä



Tilaustiedot

Tilausnumero	965411
GTIN	4016849571799
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuin pehmeää kangasta, musta, ympärillä reunasuojus. Istuimen Ø 400 mm. Ristikkojalan Ø 640 mm.

Standardi:**DIN 68877****Huom:**

Istuimen Ø 400 mm.

Tekninen kuvaus

Istuinpinnan materiaali	Kangas
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuin-Ø	400 mm

Jalkaristikon materiaali	muovi
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalkaristikon Ø	640 mm
Standardi	DIN 68877
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	430 - 600 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------