


Garant GRIDLINE

Vetolaatikko, 200 kg, 36×20G, laatikoiden etukorkeus: 300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930745 300
GTIN	4062406064259
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 200 kg.

Sopii:

Työkalukaapin runko 40×24G nro 930735.

Toimituksen sisältö:

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

Pintakäsittely:

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Paino	24 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Hyötykorkeus	275 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Etukorkeus	300 mm
Hyötysyvyys G	20

Hyötyleveys G	36
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys x hyötysyvyys G	36x20G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951030 36
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951032 36