

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 75 kg, 20×24G, laatikoiden etukorkeus: 125mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 931043 125    |
| GTIN         | 4062406064297 |
| Tuoteluokka  | 9GK           |

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 24×28G nro 931035.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Etukorkeus                           | 125 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G           | 20×24  |
| Paino                                | 14 kg  |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg  |
| Hyötykorkeus                         | 100 mm |
| Hyötysyvyys G                        | 24     |

|   |   |
|---|---|
| Hyötyleveys G   | 20  |
| Käyttöalue  | Työkalukaappi   |
| Hyötysyvyys   | 600 mm  |
| Hyötyleveys   | 500 mm  |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus                        | ei  |
| Materiaalin paksuus                                     | 1,2 mm  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 %   |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G                | 20×24G  |
| Tuotetyyppi   | Laatikko  |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10                         | 951025 10 |
| Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20        | 951030 20 |
| PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20 | 951032 20 |