

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 75 kg, 20×24G, laatikoiden etukorkeus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931043 200
GTIN	4062406064310
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 75 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 24×28G nro 931035.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Etukorkeus	200 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	16 kg
Hyötykorkeus	175 mm

Vetolaatikoiden hyötöala G	20×24
Hyötyleveys G	20
Hyötysyvyys G	24
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötyleveys	500 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×24G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951032 20
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951030 20