

bimos

## Pyörivä jakkara, puu, suojatulpat



### Tilaustiedot

Tilausnumero	965390
GTIN	4016849295527
Tuoteluokka	96B

### Kuvaus

**Malli:**

5-haarainen muovijalkaristikko. Istuinkorkeus säädettävissä turvakaasujousella, renkaan vapautus. Istuintaso pyökki-Multiplexiä, luonnonvärinen lakka. Istuimen Ø 400 mm.

Ristikkojalan Ø 640 mm.

Istuimen Ø 400 mm.

**Standardi:****DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 430 - 600 mm

Istuin-Ø: 400 mm

### Tekninen kuvaus

Jalkaristikon Ø	640 mm
Paino	6,5 kg
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Jalkaristikon materiaali	muovi

Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuin-Ø	400 mm
Istuinpinnan materiaali	Pyökki-Multiplex
Standardi	DIN 68877
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Korkeudensäätötapa	renkaan vapautus
Sarja	Base-Tec
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	430 - 600 mm
Tuotetyyppi	Jakkara

---

## Tarvikkeet

Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)	963188
-------------------------------	--------