


Garant GRIDLINE

**Vetolaatikko, 200 kg, 36×20G, laatikoiden etukorkeus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930745 250
GTIN	4062406064242
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.

Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Kantavuus 200 kg.

**Sopii:**

Työkalukaapin runko 40×24G nro 930735.

**Toimituksen sisältö:**

Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.

**Pintakäsittely:**

Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Paino	22 kg
Hyötykorkeus	225 mm
Etukorkeus	250 mm
Hyötyleveys G	36

Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Työkalukaappi
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys x hyötysyvyys G	36x20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X20	951910 36X20
PVC-suojus vedinsarjalle 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951032 36
Vedinten päätysuojat 20 osaa Tyyppi 10	951025 10
Merkintäliuskarja 10 osaa Vetolaatikon hyötyleveys G 36	951030 36